

VW3M5101R15

Lexium kiegészítő, Motor kábel 1,5MM2, 1.5M



Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Teljesítmény csatlakozás
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Előre összeszerelt hálózati csatlakozózsínor készlet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Termékkompatibilitás	Szervomotor BMH, 1 motorterek (70 mm) Szervomotor BMH, 2 motorterek (70 mm) Szervomotor BMH, 3 motorterek (70 mm) Szervomotor BMH, 1 motorterek (100 mm) Szervomotor BMH, 2 motorterek (100 mm) Szervomotor BMH, 3 motorterek (100 mm) Szervomotor BMH, 1 motorterek (140 mm) Szervomotor BSH, 1 motorterek (55 mm) Szervomotor BSH, 2 motorterek (55 mm) Szervomotor BSH, 3 motorterek (55 mm) Szervomotor BSH, 1 motorterek (70 mm) Szervomotor BSH, 2 motorterek (70 mm) Szervomotor BSH, 3 motorterek (70 mm) Szervomotor BSH, 1 motorterek (100 mm) Szervomotor BSH, 2 motorterek (100 mm) Szervomotor BSH, 3 motorterek (100 mm) Szervomotor BSH, 1 motorterek (140 mm)
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	Szervomotor és szervohajtás között
Termékcsalád kompatibilitása	Lexium 15 Lexium 32i Lexium 15 mozgásvezérlés
Kábelhossz	1,5 m
Kábelösszetétel	4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ²

Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	AS-Interface csatlakozó - ipari M23 esetén szervomotor felőli oldal Szabad végek esetén szervohajtás felőli oldal
Nettó súly	0,6 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,500 cm
1. csomag szélessége	28,000 cm
1. csomag hossza	30,000 cm
1. csomag súlya	451,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	5,030 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------