

WDE000505

CEDAR PLUS 2P+F csatlakozóaljzat, jelzőfényes váltókapcsolóval, IP44, fehér



Fő jellemzők

Range name	Cedar Plus
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat
Delivery form	Komplett termék
Fényjelzés	Helyzetjelző lámpa
Cover plate color	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Aljzat szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Aljzatszám	1
Kapcsolási funkció	Váltókapcsoló
Installation	Falon kívüli
Teljesítménytartomány	3680 W
Névleges áram	16 AX -250 V AC
Kind of terminals	LSA
Terminal capacity	2 vezeték(ek)2,5 mm ²
Wire structure	Merev Rugalmas
Vezeték hosszúság	11 mm
Material of visible parts	PA (polyamide) 6 GF20 FR
Felületkezelés	Fényes
Nettó súly	0,199 kg
Magasság	79 mm
Szélesség	132 mm
Mélység	54 mm

Környezet

Terméktanúsítványok	KEMA-KEUR
IP védettségi fok	IP44

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,5 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	13,5 cm
1. csomag súlya	194 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1

Egységek száma 2. csomagban	5
2.csomag magassága	9,5 cm
2. csomag szélessége	18,5 cm
2. csomag hossza	27,5 cm
2. csomag súlya	1,074 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	30
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	6,868 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------