



Fő jellemzők

Range name	Cedar Plus
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló jelzőlámpával
Function	Kétpólusú
Delivery form	Komplett termék
Fényjelzés	Helyzetjelző lámpa
Cover plate color	Szürke

Kiegészítő jellemzők

Installation	Falon kívüli
Teljesítménytartomány	3680 W
Névleges áram	16 AX -250 V AC
Kind of terminals	Kiemelőkarok
Terminal capacity	2 vezeték(ek)2,5 mm²
Wire structure	Merev Rugalmas
Vezeték hosszúság	11 mm
Material of visible parts	PA (polyamide) 6 GF20 FR
Felületkezelés	Fényes
Magasság	79 mm
Szélesség	66 mm
Mélység	48 mm
Nettó súly	0,1 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	KEMA-KEUR
IP védettségi fok	IP44

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,8 cm
1. csomag szélessége	6,6 cm
1. csomag hossza	7,9 cm
1. csomag súlya	100 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9 cm
2. csomag szélessége	9 cm

2. csomag hossza	27 cm
2. csomag súlya	1,145 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	60
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	7,398 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------