



Fő jellemzők

Range name	Prima
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat
Aljzat szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Delivery form	Komplett termék
Cover plate color	Bézs
Kind of terminals	LSA

Kiegészítő jellemzők

Installation	Falon kívüli
Aljzatszám	1
Névleges áram	16 A -250 V AC
Terminal capacity	2 vezeték(ek)2,5 mm ²
Wire structure	Merev Rugalmas
Vezeték hosszúság	11 mm
Material of visible parts	PA (polyamide) 6 GF20 FR
Felületkezelés	Fényes
Magasság	61 mm
Szélesség	61 mm
Mélység	43,5 mm
Nettó súly	0,0655 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,500 cm
1. csomag szélessége	6,500 cm
1. csomag hossza	6,500 cm
1. csomag súlya	66,200 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,000 cm
2. csomag szélessége	18,000 cm
2. csomag hossza	21,000 cm
2. csomag súlya	755,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120

3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	9,710 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------