

# Termékadatlap

## Jellemzők

# XACB9214

Harmony XACB Sapkás nyomógomb fej piros



### Fő jellemzők

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Termékválaszték                      | Harmony XAL                                  |
| Termék vagy alkatrész típusa         | Választókapcsoló fej                         |
| Komponens neve                       | XACB                                         |
| Jelölés                              | Jelöletlen                                   |
| Kezelő kiegészítő információ         | Védősapkás                                   |
| Működési haladás                     | 16 mm                                        |
| Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe | Vörös                                        |
| Termék kompatibilitása               | XESD1181<br>XESD1291<br>XESD1281<br>XESD1191 |
| Minimális rendelési mennyiség        | 10                                           |

### Kiegészítő jellemzők

|            |          |
|------------|----------|
| Nettó súly | 0,005 kg |
|------------|----------|

### Környezet

|                                             |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Szabványok                                  | IEC 60947-5-1/1991<br>EN 60947-5-1 C függelék<br>CSA C22.2 No 14 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...70 °C                                                      |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C                                                      |
| Rezgési ellenállás                          | 15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 |
| Ütésállóság                                 | 100 m/s <sup>2</sup> megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek         |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya     | II osztály megfelel IEC 61156-5                                  |
| IP védettségi fok                           | IP65 conforming to MSZ EN 60529                                  |
| IK védettségi fok                           | IK08 conforming to EN 50102                                      |

### Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1       |
| 1. csomag magassága                  | 3,0 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 13,0 cm |
| 1. csomag hossza                     | 13,0 cm |
| 1. csomag súlya                      | 6,0 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S01     |
| Egységek száma 2. csomagban          | 50      |
| 2. csomag magassága                  | 15 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 15 cm   |
| 2. csomag hossza                     | 40 cm   |
| 2. csomag súlya                      | 422 g   |
| 3. csomag magassága                  | 15 cm   |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                             |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                                                            |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                                                                                                                            |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                                                            |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                                                                                          |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|