

## XAWG310EX

Harmony XAWF ATEX D tokozott hármaskomponyógomb, műanyag, 1NO zöld, 1NC piros, 1NO fekete



### Fő jellemzők

|                              |                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték              | Harmony XAW                                                                                                                            |
| Termék vagy alkatrész típusa | Komplett dóm kamera                                                                                                                    |
| Készülék rövid neve          | XAWG                                                                                                                                   |
| Vezérlőállomás-alkalmazás    | Három funkció                                                                                                                          |
| Anyag                        | Üvegszál erősítéssel                                                                                                                   |
| Ellenőrzőállomás felépítése  | 1 sülyesztett nyomógomb, zöld, rugós 1 NO<br>1 sülyesztett nyomógomb, vörös, rugós 1 NC<br>1 sülyesztett nyomógomb, fekete, rugós 1 NO |

### Kiegészítő jellemzők

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tokozat alapszíne        | Fekete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fedél színe              | Fekete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kábelbemenet             | 1 furat ISO M20-as tömszelence számára                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szélesség                | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mélység                  | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Magasság                 | 226 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nettó súly               | 0,915 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jelölés                  | Ex tb IIIC T85°C Db IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mechanikai tartósság     | 5000000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rövidzárlat-védelem      | 10 A megszakító típus gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ie] névleges üzemi áram | 3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 |

### Környezet

|                                             |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -20...60 °C                                                                                                                                                                               |
| Túlfeszültségi kategória                    | II megfelel IEC 60536                                                                                                                                                                     |
| IP védettség szint                          | IP65 megfelel MSZ EN 60529                                                                                                                                                                |
| Szabványok                                  | IEC 60079-31:2009/A1<br>EN 60127-6:2009/A1<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 61000-6-4<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1/1991<br>IEC 60079-31:2008<br>IEC 600825-1:2009<br>IEC 60947-6-1<br>ISO 13851 |
| Irányelvek                                  | 94/9/EK - ATEX irányelv                                                                                                                                                                   |
| Poros zóna                                  | 21-22-es zóna                                                                                                                                                                             |
| Terméktanúsítványok                         | INERIS 04ATEX0025                                                                                                                                                                         |

### Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 10 cm    |
| 1. csomag szélessége                 | 8,5 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 23,5 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 944 g    |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 4        |
| 2. csomag magassága                  | 15 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 30 cm    |
| 2. csomag hossza                     | 40 cm    |
| 2. csomag súlya                      | 4,081 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>      |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                  |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                     |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a> |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                   |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|