



Fő jellemzők

Termékcsalád	Telemecanique Cabling components
Tartozék / alkatrész kategóriája	Huzalozási tartozékok
Tartozék / alkatrész típusa	Csatlakozó
Villamos csatlakozás	Könyökös csatlakozódugó M12, 5-lábú
Perem anyaga	Fém
Állapot LED	Nincs
Kábelcsatlakozás	Csavaros kapocs / vezetékmetéret <0,75 mm ² / szorító kapacitás 3...6 mm

Kiegészítő jellemzők

Kábeltömítés típusa	Pg 7
Kábelcsatlakozó rögzítése	Rácsavarozás
U _e névleges üzemi feszültség	30 V AC/DC 375 V DC elkülönítetlen
[I _n] névleges áramerősség	3 A
Tokozat anyaga	Műanyag
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Érintkező ellenállás	8000 μOhm
Súly	0,02 kg

Környezet

IP védettségi szint	IP671
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-40...85 °C

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	31 g
1. csomag magassága	2 cm
1. csomag szélessége	8 cm
1. csomag hosszúsága	14 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S01
Egységek száma az 2. csomagban	50
2. csomag súlya	1,636 kg
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	15 cm
2. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------