



Fő jellemzők

Range name	Prima
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló
Delivery form	Komplett termék
Function	Egypólusú
Cover plate color	Fehér
Kind of terminals	Kiemelőkarok

Kiegészítő jellemzők

Installation	Falon kívüli
Névleges áram	10 AX -250 V AC
Terminal capacity	2 vezeték(ek)2,5 mm ²
Wire structure	Merev Rugalmas
Vezeték hosszúság	11 mm
Material of visible parts	PA (polyamide) 6 GF20 FR
Felületkezelés	Fényes
Magasság	61 mm
Szélesség	61 mm
Mélység	35 mm
Nettó súly	0,058 kg

Környezet




Terméktanúsítványok	CE
IP védettség fok	IP20

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,500 cm
1. csomag szélessége	6,500 cm
1. csomag hossza	6,500 cm
1. csomag súlya	58,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,000 cm
2. csomag hossza	19,000 cm
2. csomag súlya	674,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	100
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm

3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	7,620 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------