



### Fő jellemzők

Range name	Prima
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló
Delivery form	Komplett termék
Function	Csillárkapcsoló
Cover plate color	Fehér
Kind of terminals	Kiemelőkarok

### Kiegészítő jellemzők

Installation	Falon kívüli
Névleges áram	10 AX -250 V AC
Terminal capacity	2 vezeték(ek)2,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Rugalmas Merev
Vezeték hosszúság	11 mm
Material of visible parts	PA (polyamide) 6 GF20 FR
Felületkezelés	Fényes
Magasság	61 mm
Szélesség	61 mm
Mélység	35 mm
Nettó súly	0,061 kg

### Környezet

Terméktanúsítványok	CE
IP védettség fok	IP20

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,500 cm
1. csomag szélessége	6,500 cm
1. csomag hossza	6,500 cm
1. csomag súlya	61,500 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	10,000 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	24,000 cm
2. csomag súlya	706,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	100
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm

3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	7,706 kg

### Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------