

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# DL1BEMS

Lampadina a incandescenza - BA 15D - 230V  
5 W



### Presentazione

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Compatibilità gamma                  | Harmony XVP                       |
| Descrizione accessori                | Lampada ad incandescenza          |
| Tipo di accessori                    | Lampada ad incandescenza          |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessori illuminazione           |
| Accessori / destinazione elementi    | Segnalatore e banco di indicatori |
| Tensione alimentazione nominale [Us] | 230 V                             |
| Tipo di segnalazione                 | Fisso                             |
| Potenza dissipata in W               | 5 W                               |
| Vendita quantità indivisibile        | 10                                |

### Caratteristiche tecniche

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Attacco lampada | BA 15d  |
| Peso prodotto   | 0,09 kg |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 2,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 2,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 4,500 cm  |
| Confezione 1: peso               | 6,000 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 5,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 6,500 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 13,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 80,000 g  |
| Unità di misura confezione 3     | S02       |
| Numero di unità per confezione 3 | 120       |
| Confezione 3: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 1,383 kg  |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium   |
| Regolamento REACH           | Dichiarazione REACH  |
| REACH senza SVHC            | Si   |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Informazioni esenzioni RoHS |  Si   |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>         |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|