



Presentazione

Product range	Mureva BOX
Product type	Box di giunzione
Quantity per package	5 pezzi

Caratteristiche tecniche

Mounting	Superficie
Ingresso cavi	Senza
Tipo di fissaggio	Ad aggancio: copertura
Inner dimensions	80 x 80 x 45 mm
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): corpo PP (polipropilene): copertura
Classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 536
Altezza	51 mm
Larghezza	89 mm
Profondità	89 mm
Peso prodotto	0,064 kg

Ambiente

Operating temperature	-25...40 °C
IP-Class	IP55 conforme a CEI 60529
IK-Class	IK07 conforming to EN 50102
Glow wire temperature	650 °C
Norme di riferimento	EN 60670 CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,1 cm
Confezione 1: larghezza	8,9 cm
Confezione 1: profondità	8,9 cm
Confezione 1: peso	68,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	32,0 cm
Confezione 2: larghezza	36,5 cm
Confezione 2: profondità	498,0 cm
Confezione 2: peso	6,8 kg

Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	3000
Confezione 3: altezza	77,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	216,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------