



Presentazione

Product range	Mureva BOX
Product type	Box di giunzione
Quantity per package	5 pezzi

Caratteristiche tecniche

Mounting	Superficie
Ingresso cavi	Senza
Tipo di fissaggio	Fissato a vite: copertura
Inner dimensions	105 x 105 x 55 mm
Materiale	PP (polipropilene): corpo e coperchio
Classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 536
Altezza	61 mm
Larghezza	115 mm
Profondità	115 mm
Peso prodotto	0,132 kg

Ambiente

Operating temperature	-25...40 °C
IP-Class	IP55 conforme a CEI 60529
IK-Class	IK07 conforming to EN 50102
Glow wire temperature	650 °C
Norme di riferimento	EN 60670 CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	10,5 cm
Confezione 1: profondità	10,5 cm
Confezione 1: peso	132 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------