



### Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome dispositivo	KBB
Compatibilità prodotto	Canalis KBB busbar trunking 25...40 A
Tipo prodotto	Unità di alimentazione
Conductors material	Alluminio
Corrente nominale di impiego [Ie]	40 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...400 V
Numero di circuiti	1
Polarità condotto sbarre	3L + N + PE L + N + PE
Tipologia protezione	Senza protezione
Tipo di controllo	Controllo a distanza
Colore	Bianco (RAL 9003)

### Caratteristiche tecniche

Apparecchiatura fornita	Chiusura di estremità
Installazione	Sinistra
Installazione	Con clip
Installazione	Barra colletttrice
Connessioni - morsetti	Morsettiera - Pg 21 - connettore a vite per 10 mm <sup>2</sup>
Larghezza	244 mm
Profondità	75,5 mm
Altezza	75,5 mm
Peso prodotto	400 g
Norme di riferimento	IEC 61439-6

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529
------------------------	---------------------------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	27,0 cm
Confezione 1: peso	550,0 g

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si

Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------