



## Presentazione

Gamma	Canalis
Tipo di offerta	Classic
Tipo prodotto	Connettore
Applicazione	Illuminazione Spine di derivazione
Compatibilità gamma	Canalis KBA elemento rettilineo Canalis KBB elemento rettilineo
Corrente nominale di impiego [Ie]	16 A a 35 °C
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Polarità unità di derivazione	L3+N3
Tipo connettore unità di derivazione	Con polarità fissa
Colore bloccaggio derivazione	Blu

## Caratteristiche tecniche

Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Tensione nominale di isolamento [U]	690 V
Tipologia protezione	Senza protezione
Larghezza	168 mm
Profondità	33 mm
Altezza	53 mm
Peso prodotto	90 g
Quantità per confezione	Set da 10
Norme di riferimento	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

## Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI EN 60529
------------------------	---------------------------------

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	6,500 cm
Confezione 1: profondità	14,000 cm
Confezione 1: peso	120,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	12,000 cm
Confezione 2: larghezza	16,000 cm
Confezione 2: profondità	25,000 cm

Confezione 2: peso	3,200 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	280
Confezione 3: altezza	85,000 cm
Confezione 3: larghezza	62,000 cm
Confezione 3: profondità	92,000 cm
Confezione 3: peso	41,700 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------