



### Presentazione

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Gamma                  | Prisma                         |
| Gamma prodotto         | PrismaSeT P                    |
| Tipo prodotto          | Zoccolo                        |
| Compatibilità gamma    | PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta |
| Compatibilità prodotto | Quadro IP31<br>IP41 enclosure  |

### Caratteristiche tecniche

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Installation description  | Vano cavi - larghezza 400 mm, profondità 400 mm                             |
| Quantità per confezione   | Set da 1  |
| Altezza                   | 100 mm  |
| Larghezza                 | 400 mm  |
| Profondità                | 400 mm  |
| Peso prodotto             | 3,58 kg   |
| Finitura superficie       | Bucciato<br>Opaco   |
| Trattamento di protezione | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata |
| Colore                    | Bianco (RAL 9003)   |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 8,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 13,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 42,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 3,143 kg |
| Unità di misura confezione 2     | P12      |
| Numero di unità per confezione 2 | 96       |
| Confezione 2: altezza            | 65,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 313,0 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium   |
| Regolamento REACH                | Dichiarazione REACH  |
| REACH senza SVHC                 | Si   |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si   |
| Senza mercurio                   | Si   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>            |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                       |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>          |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Senza PVC                   | Sì   |
| Contenuto di alogeni        | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni          |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|