



Presentazione

Gamma	"Resi9"
Tipo prodotto	Lato anteriore
Tipo di piastra frontale	Trasparente
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	"Resi9" "Resi9 MP"

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Ad incasso
Tipo di pannello frontale	Traslucido
Numero di file orizzontali	2
Numero di moduli 18 mm per fila	12
Numero totale di moduli (18 mm)	24
Materiale contenitore	Porta: tecnoplastica Lato frontale: tecnoplastica
Larghezza	Esterno: 294 mm
Altezza	Esterno: 377 mm
Profondità	Parete : 13 mm Esterno : 18 mm
Colore	Lato frontale: bianco (RAL 9003)

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 529 IEC 60695-2-11 EN 50102
Resistenza al fuoco	Porta: 650 °C Lato frontale: 650 °C
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,100 cm
Confezione 1: larghezza	29,400 cm
Confezione 1: profondità	37,700 cm
Confezione 1: peso	806,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	52,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm

Confezione 2: peso	8,926 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	120,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	129,760 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------