



Presentazione

Gamma prodotto	Actassi
Tipo prodotto	Ripiano forato frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di supporto
Colore	Grigio (RAL 7016)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Actassi VDA Actassi VDS
Materiale	Sheet steel
Installazione	Fra i montanti posteriori ed anteriori
Tipo di fissaggio	Fissaggio diretto
Numero di unità rack	1U
Regolazione	Regolabile da -100 a +50 mm, passo 25 mm
Carico permanente ammissibile	100 kg
Distanza interassiale	258 mm
Numero di unità	33U 38U 24U 29U 47U 42U
Descrizione contenitore	Cabina width: 600 mm depth: 600 mm height: 1200 mm Cabina width: 800 mm depth: 600 mm height: 1200 mm Cabina width: 600 mm depth: 600 mm height: 1400 mm Cabina width: 800 mm depth: 600 mm height: 1400 mm Cabina width: 600 mm depth: 600 mm height: 1600 mm Cabina width: 800 mm depth: 600 mm height: 1600 mm Cabina width: 600 mm depth: 600 mm height: 1800 mm Cabina width: 800 mm depth: 600 mm height: 1800 mm Cabina width: 600 mm depth: 600 mm height: 2000 mm Cabina width: 800 mm depth: 600 mm height: 2000 mm Cabina width: 600 mm depth: 600 mm height: 2200 mm Cabina width: 800 mm depth: 600 mm height: 2200 mm
Profondità	Rack : 600 mm Rack : 800 mm Rack : 1000 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5 cm
Confezione 1: larghezza	40,5 cm
Confezione 1: profondità	47 cm
Confezione 1: peso	3,162 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	60

Confezione 2: altezza	88 cm
Confezione 2: larghezza	100 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	190 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------