



### Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CR
Tipo prodotto	Gruppo di riscaldamento resistenza
Intervallo potenza	20 W
Tensione di ingresso	110...250 V CA 50/60 Hz
Collegamento elettrico	Cavo 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> lunghezza: 300 mm

### Caratteristiche tecniche

Operating position	Verticale
Temperatura ambiente operativa	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP20
Certificazioni prodotto	UL[RETURN]VDE
Materiale	Corpo: alluminio estruso
Altezza	Esterno: 85 mm
Larghezza	Esterno: 25 mm
Profondità	Esterno : 57 mm
Condizioni d'impiego	Cassetta a tenuta d'aria I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico Richiede protezione elettrica
Tipologia fissaggio	Con clip
Installazione	Guida DIN 35 mm

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	11,000 cm
Confezione 1: peso	162,000 g

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia

18 months

---