



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CR
Tipo prodotto	Gruppo di riscaldamento resistenza
Intervallo potenza	20 W
Tensione di ingresso	270...420 V CA 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Operating position	Verticale
Temperatura ambiente operativa	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP20
Certificazioni prodotto	UL[RETURN]VDE
Materiale	Corpo: alluminio estruso
Altezza	135 mm
Larghezza	85 mm
Profondità	70 mm
Condizioni d'impiego	I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico Cassetta a tenuta d'aria Richiede protezione elettrica
Tipologia fissaggio	Con clip
Installazione	Guida DIN 35 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	20,0 cm
Confezione 1: peso	160,0 g
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	20,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,2 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
 Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 months