



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Ventilatore
Applicazione	Applicazione elettronica
Tipo di accessori	Piastra di ventilazione
Tipo di pressacavi	Con 3 ventilatori Ventilata
Livello di rumore	34 dB
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Actassi VDA Actassi VDS
Compatibilità prodotto	Tetto SF per accessori Actassi
Flusso d'aria	170 m ³ /h
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 1 piastra 1 Cavo di alimentazione di 2 m
Materiale	Piastra: lamiera zincata
Installazione	Sull'esterno del tetto
Tipo di fissaggio	Con viti
Larghezza	Centri di fissaggio: 420 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	30,0 cm
Confezione 1: profondità	46,5 cm
Confezione 1: peso	3,78 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	93,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	209,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------