



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Categoria accessorio / parte separata	Accessorio cassetta
Tipo prodotto	Piastra di copertura
Anwendung	Multifunzione
Compatibilità gamma	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Nominal dimensions of the housing	- H: 200 mm W: 800 mm
Installazione	Su set di collegamento telaio
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 1 Piastra di copertura
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio
Colore	Grigio (RAL 7035)
Finitura superficie	Polvere di epossipoliestere
Tipo di fissaggio	Con viti
Numero di file orizzontali	1
Numero totale di moduli (18 mm)	36
Tipo di piastra frontale	Incernierata con foro
Numero di fori	1 foro
Altezza	Nominale: 200 mm Reale: 199,5 mm
Larghezza	Nominale: 800 mm Centri di fissaggio: 678 mm Reale: 702 mm
Profondità	Reale : 12 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	80,0 cm
Confezione 1: peso	2,05 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Informazioni ambientali	📄 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------
