



Presentazione

Gamma	Actassi
Nome prodotto	Actassi VDA
Tipo prodotto	Armadio 19"
Applicazione	Cablaggio
Applications	Per la protezione delle apparecchiature di rete Per montanti prodotti 19"
Modello pulsantiera	Network Cabinet
Support equipment	2 montanti 19 pollici incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)
Front face	Porta a vetro
Tipo di porta	Fronte vetro porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °
Accessibilità per uso	Laterali Tetto Posteriore Anteriore
Parti rimovibili	Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi Lato superiore otturatore Corpo otturatore Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi Posteriore pannello rimovibile senza attrezzi
Colour	Porta: grigio chiaro (RAL 7035) Pannelli: grigio chiaro (RAL 7035) Superiore ed inferiore: grigio chiaro (RAL 7035) Struttura: grigio scuro (RAL 7011)

Caratteristiche tecniche

Composizione dispositivo	1 porta in vetro lato anteriore 2 pannelli laterali 2 montanti 19" lato anteriore 1 struttura assemblata CBLX torx 1 tetto con piastre di chiusura piene lato superiore 1 pannello posteriore 4 piedini di livellamento
Load rating	400 Kg statico 250 kg dinamico
Back face	Pannello
Side face	Pannello
Numero di fori	1 forocorpo 1 foropannello laterale superiore 1 forolato superiore - diviso in tre parti
Installation mode	Armadio a pavimento
Materiale	Sheet steel: struttura Sheet steel: porta Vetro di sicurezza: porta Acciaio zincato: montante Sheet steel: pannello
Finitura superficie	Polvere di epossipoliestere
Larghezza	600 mm
Altezza	2000 mm
Profondità	600 mm
Peso prodotto	84 kg
Numero di unità	42U
Targeted region	Europe

Ambiente

Grado di protezione IK	IK08 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	212,0 cm
Confezione 1: larghezza	68,0 cm
Confezione 1: profondità	64,5 cm
Confezione 1: peso	109,0 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	1
Confezione 2: altezza	212,0 cm
Confezione 2: larghezza	68,0 cm
Confezione 2: profondità	64,0 cm
Confezione 2: peso	109,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------