



Presentazione

Gamma	Evx
Aesthetic name	N.Evx
Tipo prodotto	Kit di conversione
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Dettaglio morsettiera	Inibizione con comando a distanza

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza nominale in VA	7 VA
Capacità batteria	4 Ah 3,6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) in line
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso di emergenza	10% del flusso nominale per 1h 58 W T8
Tipo lampada	LED indicatore
Tipo ballast	Reattore ferromagnetico
Classe di isolamento	Classe II
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Collegamento dispositivo	Connessione con interruttore
Altezza	Batteria: 34 mm Circuito: 32 mm
Larghezza	Circuito: 157 mm Batteria: 210 mm
Profondità	Batteria: 39 mm Circuito: 40 mm
Peso prodotto	0,65 kg

Ambiente

Resistenza al fuoco	750 °C
Norme di riferimento	EN 61347-2-7 EN 60695-2-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	26,000 cm
Confezione 1: peso	654,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm

Confezione 2: peso	5,492 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	128
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	95,872 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------