



Presentazione

Gamma	Evx
Aesthetic name	Evx Plus
Tipo prodotto	Kit di conversione
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Dettaglio morsettiera	Inibizione con comando a distanza

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza nominale in VA	5,5 VA
Capacità batteria	4,5 Ah 3,6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) in line
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso di emergenza	8% del flusso nominale per 1h 58 W T8 5% del flusso nominale in 3 h 30 36 W T8
Tipo lampada	LED indicatore
Tipo ballast	Reattore elettronico
Classe di isolamento	Classe II
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Collegamento dispositivo	Connessione con interruttore
Altezza	Batteria: 34 mm Circuito: 32 mm
Larghezza	Batteria: 157 mm Circuito: 210 mm
Profondità	Batteria: 39 mm Circuito: 40 mm
Peso prodotto	0,56 kg

Ambiente

Resistenza al fuoco	750 °C
Norme di riferimento	EN 61347-2-7 EN 60695-2-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	26,500 cm
Confezione 1: peso	592,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm

Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	6,131 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	110,096 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------