



Presentazione

Gamma	Evx
Aesthetic name	Evx Plus
Tipo prodotto	Kit di conversione
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Dettaglio morsettiera	Inibizione con comando a distanza

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza nominale in VA	7,5 VA
Capacità batteria	4,5 Ah 6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) in line
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso di emergenza	15% del flusso nominale per 1h 58 W T8 7% del flusso nominale in 3 h 58 W T8
Tipo lampada	LED indicatore
Tipo ballast	Reattore elettronico
Classe di isolamento	Classe II
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Collegamento dispositivo	Connessione con interruttore
Altezza	Batteria: 34 mm Circuito: 32 mm
Larghezza	Circuito: 157 mm Batteria: 332 mm
Profondità	Batteria: 39 mm Circuito: 40 mm
Peso prodotto	0,82 kg

Ambiente

Resistenza al fuoco	750 °C
Norme di riferimento	EN 61347-2-7 EN 60695-2-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	34,500 cm
Confezione 1: peso	844,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,851 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	144
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	137,616 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------