



Presentazione

Gamma	Evx
Aesthetic name	Evx Power
Tipo prodotto	Kit di conversione
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Dettaglio morsettiera	Inibizione con comando a distanza

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza nominale in VA	10,8 VA
Capacità batteria	4 Ah 6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) in line
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso di emergenza	6,7% del flusso nominale, autonomia 1 h 80 W T5
Tipo lampada	LED indicatore
Tipo ballast	Reattore elettronico
Classe di isolamento	Classe II
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Altezza	Circuito: 28 mm Batteria: 34 mm
Larghezza	Circuito: 230 mm Batteria: 330 mm
Profondità	Batteria: 39 mm Circuito: 40 mm
Peso prodotto	0,85 kg

Ambiente

Resistenza al fuoco	750 °C
Norme di riferimento	EN 61347-2-7 EN 60695-2-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,4 cm
Confezione 1: larghezza	7,3 cm
Confezione 1: profondità	34,3 cm
Confezione 1: peso	900,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	8,555 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------