



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Trend
Tipo prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Operational mode	Permanente Non Permanente
Numero di batterie	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	19 LED 0,3 W
Distanza visibilità	20 m
Colore sorgente luminosa	Neutro
Schermo	Trasparente
Dettaglio morsettiera	Morsettiera a 2 ingressi

Caratteristiche tecniche

Installazione	Parete Soffitto
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	24,3 VA non Permanente 23,9 VA permanente
Potenza assorbita in W	1 W non Permanente 1,9 W permanente
Classe di isolamento	Classe II
Vita attesa LED	100000 H
Funzione disponibile	Funzionamento SE/SA selezionabile
Test funzionale	Manuale
Autonomia	1h 1,5h 2h 3h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza: 250 lm for 1h Condizione di emergenza: 200 lm for 1,5h Condizione di emergenza: 150 lm for 2h Condizione di emergenza: 120 lm for 3h Permanente (SA): 150 lm
Segnalazione locale	LED
Funzione di segnalazione	BATT (stato della batteria)
Materiale	Polycarbonato autoestinguente
Altezza	116 mm
Profondità	37 mm
Larghezza	292 mm
Peso prodotto	0,34 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK08
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]ENEC
Temperatura ambiente	0...40 °C
Norme di riferimento	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,1 cm
Confezione 1: larghezza	4,4 cm
Confezione 1: profondità	29,6 cm
Confezione 1: peso	470,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,081 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------