



Presentazione

Range of product	"Resi9"
Nome prodotto	"Resi9 XP SO"
Tipo prodotto	"Suoneria"

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	"8...12 V" CA 50/60 Hz
Potenza assorbita	3,6 VA
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Passo 9 mm	2
Altezza	81 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	65 mm
Peso prodotto	59 g
Colore	Bianco (RAL 9003)
Connessioni - morsetti	Morsetto a gabbia - "1...4 mm ² " - rigido Morsetto a gabbia - "1...4 mm ² " - flessibile Morsetto a gabbia - "1...4 mm ² " - flessibile con ghiera
Coppia di serraggio	0,8 Nm
Mercato	Residenziale

Ambiente

Norme di riferimento	CEI EN 62080
Marchi qualità	IMQ
Livello di rumore	80 dB
Tipo di suono	Campanello
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Temperatura ambiente	-25...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,8 cm
Confezione 1: larghezza	6,6 cm
Confezione 1: profondità	8,5 cm
Confezione 1: peso	61 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12

Confezione 2: altezza	8,4 cm
Confezione 2: larghezza	9,9 cm
Confezione 2: profondità	22,8 cm
Confezione 2: peso	785 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	144
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	9,919 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------