



Presentazione

Gamma prodotto	Pilote
Categoria scatola	Scatola di giunzione media

Caratteristiche tecniche

Ingresso cavi	Pareti lisce
Altezza interna	100 mm
Larghezza interna	100 mm
Profondità interna	50 mm
Materiale cassetta	Termoplastica
Fissaggio copertura	Vite in metallo
Codice colore	RAL 7035
Colore	Grigio
Tipo di pannello frontale	Piana
Montaggio pulsantiera	Superficie

Ambiente

Grado di protezione IP	IP56
Grado di protezione IK	IK08
Resistenza al fuoco	650 °C prova del filo incandescente
Temperatura ambiente operativa	-15...60 °C
Norme di riferimento	-
Certificazioni prodotto	IMQ
Peso prodotto	0,113 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,300 cm
Confezione 1: larghezza	10,700 cm
Confezione 1: profondità	10,700 cm
Confezione 1: peso	115,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	75
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,140 kg
Unità di misura confezione 3	P12

Numero di unità per confezione 3	900
Confezione 3: altezza	102,900 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	103,500 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------