



Presentazione

Gamma prodotto	Pilote
Categoria scatola	Scatola di giunzione grande

Caratteristiche tecniche

Ingresso cavi	Pareti lisce
Altezza interna	190 mm
Larghezza interna	140 mm
Profondità interna	70 mm
Materiale cassetta	Termoplastica
Fissaggio copertura	Vite in metallo
Codice colore	RAL 7035
Colore	Grigio
Tipo di pannello frontale	Piana
Montaggio pulsantiera	Superficie

Ambiente

Grado di protezione IP	IP56
Grado di protezione IK	IK08
Resistenza al fuoco	650 °C prova del filo incandescente
Temperatura ambiente operativa	-15...60 °C
Norme di riferimento	-
Certificazioni prodotto	IMQ

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,800 cm
Confezione 1: larghezza	20,200 cm
Confezione 1: profondità	15,000 cm
Confezione 1: peso	330,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	23
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	8,295 kg

Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	92
Confezione 3: altezza	42,900 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	30,360 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------