



Presentazione

Gamma prodotto	Pilote
Categoria scatola	Scatola di giunzione grande

Caratteristiche tecniche

Ingresso cavi	Pareti lisce
Altezza interna	150 mm
Larghezza interna	110 mm
Profondità interna	140 mm
Materiale cassetta	Termoplastica
Fissaggio copertura	Vite in metallo
Codice colore	RAL 7035
Colore	Grigio
Tipo di pannello frontale	Piana
Montaggio pulsantiera	Superficie

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Resistenza al fuoco	650 °C prova del filo incandescente
Temperatura ambiente operativa	-15...60 °C
Norme di riferimento	-
Certificazioni prodotto	IMQ

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,700 cm
Confezione 1: larghezza	15,600 cm
Confezione 1: profondità	11,400 cm
Confezione 1: peso	265,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	59,500 cm
Confezione 2: larghezza	42,000 cm
Confezione 2: profondità	36,500 cm
Confezione 2: peso	7,504 kg

Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	224
Confezione 3: altezza	88,194 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	59,360 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------