



Presentazione

Nome prodotto	Mini Coreos Light
Tipo prodotto	Contenitore a tenuta stagna
Applicazione	Distribuzione
Modello pulsantiera	Contenitore per apparecchiature modulari
Nb of 18 mm modules per row	8
Nb of horizontal rows	1
Attrezzature fornite	Etichetta di identificazione conforme a CEI 23-51 Involucro Tappo a vite
Type of door	Ritagliato
Larghezza	Esterno: 184 mm
Altezza	Esterno: 200 mm
Profondità	Esterno: 86 mm

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Passo 9 mm	16
Numero totale di moduli (18 mm)	8
Potenza dissipata in W	14 W
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Materiale contenitore	Tecnoplastica
Tenuta al fuoco	Autoestinguente
Profondità interna	68 mm
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9003)
Paesi target	Italia

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60439-1 CEI 23-49 CEI 64-8 CEI 60670-24
Marchi qualità	IMQ
Resistenza al fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Temperatura ambiente operativa	60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	20,0 cm
Confezione 1: larghezza	8,2 cm
Confezione 1: profondità	18,7 cm
Confezione 1: peso	400,0 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	240
Confezione 2: altezza	77,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm

Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	108,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
-------------------	--

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------