



Presentazione

Tipo prodotto	Modbus RS485 communication module
Applicazione	Comunicazione
Tipo di bus	Modbus

Caratteristiche tecniche

Funzione disponibile	Modulo di comunicazione Modbus
Interfaccia	RS485
Tensione nominale di isolamento [Ui]	30 V DC
Tipo rete di comunicazione	Modbus, Modbus RTU pari parità, a 4800 bauds Modbus, Modbus RTU pari parità, a 9600 bauds Modbus, Modbus RTU pari parità, a 19200 bauds
Indirizzamento	0...248
Tipo di cavi	Doppino schermato 1,5 mm ²
Coppia di serraggio	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Installazione	Innesto
Installazione	A livello
Localizzazione sul dispositivo	Lato frontale
Collegamenti - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite
Altezza	56,5 mm
Profondità	69 mm
Larghezza	20 mm
Peso prodotto	40 g
Accessori / categoria accessori	Accessori di comunicazione

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,650 cm
Confezione 1: larghezza	6,900 cm
Confezione 1: profondità	2,000 cm
Confezione 1: peso	92,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,000 cm

Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,100 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------