



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XDA
Tipo prodotto	Controller joystick assi singolo precablato
Nome dispositivo	XDA
Tipo segnale di uscita	Analogico
Materiale testa	Metallo cromato
Informazioni aggiuntive	Con piastra legenda vuota
Vendita quantità indivisibile	1
Interblocco meccanico	Senza blocco meccanico della posizione zero
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V CC
Assorbimento di corrente	≤ 25 mA a 26° 4 mA in posizione zero
Tipologia protezione	Protezione polarità inversa Protezione da cortocircuito uscita

Caratteristiche tecniche

Diametro di montaggio	22 mm
Peso prodotto	0,15 kg
Forma della testa	Circolare
Tipo operatore	Asse di funzionamento
Informazioni direzione operatore	2 direzioni
Angolo di spostamento max	26° (+/- 1°)
Durata meccanica	3000000 cicli
Forza di funzionamento	10 N a 26° 3,5 N a 3°
Supporto di montaggio	Pannello - spessore: 1...4,5 mm
Lunghezza cavo	0,5 m
Sezione filo	0,2 mm ²

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente operativa	-25...70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 60536 Classe II conforme a NF C 20-030
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60536 IP65 conforme a NF C 20-010
Norme di riferimento	NF C 63-140 VDE 0660-200 IEC 60337-1
Resistenza alle vibrazioni	13 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,400 cm
Confezione 1: larghezza	8,800 cm
Confezione 1: profondità	15,000 cm

Confezione 1: peso	171,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,400 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------