



### Presentazione

Nome dispositivo	MX com
Tipo di prodotto o componente	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact NT
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di sgancio
Tensione di comando [Uc]	380...480 V CA 50/60 Hz

### Caratteristiche tecniche

Soglia tensione di sgancio	0,7...1,1 Un
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA
Modalità di montaggio	Estraibile
Tempo di risposta	50 ms

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------