



Presentazione

Nome dispositivo	MX
Tipo di prodotto o componente	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact NT Compact Compact NS630b...1600
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di sgancio
Tensione di comando [Uc]	48 V CA 50/60 Hz 48...60 V CC

Caratteristiche tecniche

Soglia tensione di sgancio	0,7...1,1 Un
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA
Modalità di montaggio	Estraibile
Tempo di risposta	50 ms

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------