

Scheda prodotto

Caratteristiche

VDIP181546020

Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 Mhz LSZH 2m



Presentazione

Range	Actassi
Product	Prolunga
Colore	Patchcord: grigio
Quantità per confezione	1
Tipo schermatura cavo	U/UTP
Provided component	Grigio clips colorate Verde clips colorate Rosso clips colorate

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Clips colorate rosso Clips colorate verde Clips colorate giallo Clips colorate blu
Length (customizable value in configurator)	0...2 m
Protocollo di comunicazione	10GBASE-T
Tipo di connettore	RJ45
Categoria	5e
Frequenza di trasmissione	155 MHz
Calibro AWG	AWG 24
Impedenza d'ingresso	100 Ohm
Materiale	Rame solido: conduttore PE (polietilene): guaina d'isolamento
Paesi target	Europe

Ambiente

Temperatura di installazione	0...50 °C
Temperatura ambiente operativa	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Resistenza alla temperatura	60 °C
Tenuta al fuoco	LSZH
Certificazioni prodotto	Delta
Norme	IEC 61935-2 EIA/TIA-568-C.2 EN 50173 Ed.3 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	76 g
Altezza imballo 1	2 cm
Larghezza imballo 1	20 cm
Lunghezza imballo 1	18 cm
Tipo unità imballo 2	S03
Numero unità imballo 2	60

Peso imballo 2	5,092 kg
Altezza imballo 2	30 cm
Larghezza imballo 2	30 cm
Lunghezza imballo 2	40 cm

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------