



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XAL
Tipo di prodotto o componente	Stazione di controllo
Compatibilità gamma	Sistema di cablaggio AS-Interface
Nome stazione di controllo	XALS
Nome dispositivo	XALS
Composizione pulsantiera	2 pulsanti luminosi
Tipo pulsante di controllo	Pulsante verde contrassegni: non marcato, ad impulso, filoghiera 1 NO contatti Pulsante rosso contrassegni: non marcato, ad impulso, filoghiera 1 NC contatti
Alimentazione	Tramite bus AS-Interface

Caratteristiche tecniche

Interfaccia AS-i	S-B.A.E
Bit parametri	Non usato
Assorbimento di corrente	< 80 mA per linea AS-Interface
Tensione di commutazione	24 V
Capacità corrente di commutazione	5 mA
Sorgente luminosa	LED, 24 V CC, 20 mA
Tipo di protezione	Protezione da cortocircuito: indicatori LED
Larghezza	68 mm
Altezza	104 mm
Profondità	102 mm
Materiale cassetta	Polycarbonato
Colore base della cassetta	Grigio (RAL 7021)
Colore coperchio	Grigio (RAL 7035)
Tenuta al fuoco	V0 conforme a UL 94
Durata meccanica	3000000 cicli
Collegamento elettrico	1 connettore maschio M12
Peso prodotto	0,22 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	AS-Interface n. 72301
Temperatura ambiente operativa	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP65
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (f = 2...500 Hz)
Resistenza agli shock	70 gn conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a NF C 20-455

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	300 g
Peso imballo 2	2,142 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------
