



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma Pack 250 duct Prisma Prisma G duct
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Pack enclosure - bredde 300 mm
Installert utstyr	Fupact: fast ISFT250 - kontroll: sikringsholder - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast ISFT250 Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	9 modul(er): ISFT250, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 9 modul(er): ISFT250, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 9 modul(er): ISFT250, direkte i 300 mm BredPack enclosure
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	300 mm
Høyde	200 mm
Vekt	1,02 kg
Functional unit	300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Fupact ISFT250 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 9 150 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Fupact ISFT250 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 9 150 mm 300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Fupact ISFT250 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 9 150 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 cm
Pakke 1 Bredde	19,2 cm
Pakke 1 Vekt	46,7 cm
Package 1 Weight	1,02 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,2 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------