



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling
Type frontplate	Flat
Type of front plate	Flat

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 850 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	150 mm
Bredde	750 mm
Vekt	1,12 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	850 mm Prisma G gulvskap

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	15 cm
Pakke 1 Vekt	75 cm
Package 1 Weight	1,145 kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	12,5 cm
Pakke 2 Bredde	17,5 cm
Pakke 2 Lengde	76 cm
Pakke 2 Vekt	9,5 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	39 cm

Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	103 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------