



### Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Type of front plate	Utsparing
Installert utstyr	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Menneske-sentralbord grensesnitt: 72 x 72 mm enhet Menneske-sentralbord grensesnitt: 96 x 96 mm enhet Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI Powerlogic: PM400...800 Enerlin'X: FDM121

### Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit ( RAL 9001)
Høyde	150 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,32 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 72 x 72 mm enhet 5 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 72 x 72 mm enhet 5 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 72 x 72 mm enhet 5 3 600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 3 600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 600 mm Prisma G gulvskap Powerlogic 4 3 600 mm Prisma G veggskap Powerlogic 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Powerlogic 4 3 600 mm Prisma G gulvskap Vigirex 5 3 600 mm Prisma G veggskap Vigirex 5 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Vigirex 5 3 600 mm Prisma G gulvskap Enerlin'X FDM121 4 3 600 mm Prisma G veggskap Enerlin'X FDM121 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Enerlin'X FDM121 4 3

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	15,000 cm
Pakke 1 Vekt	50,000 cm
Package 1 Weight	320,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	18,000 cm
Pakke 2 Bredde	20,000 cm
Pakke 2 Lengde	52,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,620 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	35,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	14,480 kg

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

### Logistisk informasjon

---

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

---

### Garantiperiode

---

Garanti	18 måneder
---------	------------

---