



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Fleksibel tilkobling
Produktnavn	Linergy FM
Product name	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P Kapsling Linergy Linergy FM device feeder
Standarder	IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy FM fordelingsblokk Linergy BW skinne
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde >= 600 mm
Installert utstyr	Linergy FM 200 A
[Ie] nominell driftsstrøm	200 A
[In] merkestrøm	200 A
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)
Lengde	400 mm
Vekt	0,78 kg
Antall pr. sett	Sett á 4

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2 cm
Pakke 1 Bredde	12,5 cm
Pakke 1 Vekt	39 cm
Package 1 Weight	750 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti

18 måneder
