



Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Produktnavn	Linery FM
Product name	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P Kapsling Prisma Prisma iPM L Kapsling Prisma Prisma iPM M Kapsling Linery Linery FM device feeder
Standarder	IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linery FM fordelingsblokk Linery BS bak samleskinne
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde 600 mm
[Ie] nominell driftsstrøm	200 A
[In] merkestrøm	200 A
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)
Vekt	0,08 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------