



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Incoming connection block
Product name	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma Pack 250 Kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Plassering av tilkobling	Topp
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 850 mm Pack enclosure - bredde 600 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horizontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horizontal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[In] merkestrøm	250 A
Vekt	1,36 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------