



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Universal power supply block
Produktnavn	Linergy BW
Product name	Prisma Prisma P Kapsling Prisma Prisma G Kapsling Linergy Linergy BW samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy BW skinne
Antall poler	3P 4P
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
[In] merkestrøm	630 A
Vekt	1 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,5 cm
Pakke 1 Bredde	19,5 cm
Pakke 1 Vekt	24 cm
Package 1 Weight	955 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------