



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Incoming connection block
Product name	Prisma Prisma G Kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Plassering av tilkobling	Bunn Topp
Installation description	Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
[In] merkestrøm	630 A
Vekt	7,72 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yreisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,0 cm
Pakke 1 Bredde	24,0 cm
Pakke 1 Vekt	44,0 cm
Package 1 Weight	7,61 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	37,5 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	154,4 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------