



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy BS
Produkt eller type komponent	Insulating plate
Tilbehør / separat del kategori	Isolasjonstilbehør
Kompatibel med	Linergy Linergy BS samleskinne Prisma Prisma G duct Prisma Prisma P duct
IP-grad	IPxx B
Barriere stilling	Front

Komplementær

Installation description	Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Duct - bredde 400 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	30
Installert utstyr	Multi-stage busbar
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
Antall pr. sett	Sett á 1
Materiale	Plast
Høyde	1500 mm
Bredde	250 mm
Vekt	0,74 kg
Farge	Transparent

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,5 cm
Pakke 1 Bredde	23,4 cm
Pakke 1 Vekt	151,0 cm
Package 1 Weight	735,0 g
Enhetstype pakke 2	P2M
Antall enheter i pakke 2	240
Pakke 2 Høyde	75,0 cm
Pakke 2 Bredde	200,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	203,8 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------