



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Profil samleskinne
Produktnavn	Linergy LGY
Kompatibel med	Prisma Prisma P Kapsling
Strømskinnebeskrivelse	Linergy
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside Vertikal, drifts posisjon: lateral
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	12 kV (grad av forurensning: 3)
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	25 KA (1 s) for 3 støtter (bakside posisjon) 25 kA (1 s) for 3 støtter (lateral posisjon)
Tillatt strøm	680 A på 35 °C: <= IP31 590 A på 35 °C: > IP31
Skinne dimensjon	32.5 x 42.5 mm
Lengde	1670 mm
Vekt	1,56 kg
Type tilkopling for samleskinne	Enkelt T-spor
Tilkobling banen	Gratis tilkobling stilling

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
 Garantiperiode	
Garanti	18 måneder