



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	PE-leder flat bar
Produktnavn	Linergy TB
Kompatibel med	Prisma Prisma P Kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Jordingstilbehør
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringsretning	Horisontal Vertikal
Installation description	Kapsling
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	40 kA (1 s) for 3 støtter (Vertikal posisjon) 40 kA (1 s) (horrisontal posisjon)
Skinne dimensjon	25 x 5 mm
Lengde	1675 mm
Vekt	2,06 kg
Type tilkopling for samleskinne	Ø 10 mm boret hull
Support thickness	5 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------