



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Dør
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling
Inkludert utstyr	Dør Håndtak Nøkkellås (nøkkel 405) Nylon M8 mutter må bestilles separat 3 hengsel
Type of door	Flat
IP-grad	IP43 med dør, baldakin og IP43 pakning IP30 uten dør IP40 med dør IP41 med dør og baldakin

Komplementær

Installation description	Gulvskap - bredde 850 mm
Dørhengsling	Vendbar
Antall låser	3
Door opening angle	130 °
Antallet vertikale moduler (50 mm)	33
Kapslingsmateriale	Behandlet stålplate
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	1650 mm
Bredde	850 mm
Dybde	40 mm
Vekt	15,7 kg
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)

Miljø

Ik beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 cm
Pakke 1 Bredde	86,500 cm
Pakke 1 Vekt	172,000 cm
Package 1 Weight	18,550 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	13
Pakke 2 Høyde	99,500 cm
Pakke 2 Bredde	200,000 cm

Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	262,150 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------